



Enterprise Computing Solutions - Education Services

## NABÍDKA ŠKOLENÍ

---

**Prosím kontaktujte nás zde**

Arrow ECS, a.s., 28. října 3390/111a, 702 00 Ostrava

Email: [training.ecs.cz@arrow.com](mailto:training.ecs.cz@arrow.com)

Phone: +420 597 488 811



# Integrating Hybrid Clouds with Amazon Web Services

<b>Kód:</b>	<b>DÉLKA:</b>	<b>CENA:</b>
NEP_DF-HCL-i	16 Hours (2 DENNÍ)	Kč bez DPH 74,500.00

## Description

Cena kurzu je 2660 GBP a bude přepočtena aktuálním kurzem poslední den školení. Learn to implement a hybrid cloud solution with Amazon Web Services using NetApp® Cloud Volumes ONTAP®. Connect an AWS Virtual Private Cloud and an on-premises data center to unify your infrastructure. Use NetApp Cloud Manager to move and manage storage in the hybrid cloud. Learn about NetApp cloud services integrated into Cloud Manager to provide persistent storage for Kubernetes containers and enhance data protection, security, and compliance. Learn to optimize capacity and performance of Cloud Volumes ONTAP.

## Cíle

This course focuses on enabling you to do the following:

- Describe how NetApp technologies can be used to build your data fabric
- Configure an AWS VPC and connect it to an on-premises data center with VPN Internet Protocol security (IPsec)
- Describe Cloud Volumes ONTAP architecture
- Install Cloud Manager Connector and deploy Cloud Volumes ONTAP
- Explain basic system administration tasks with Cloud Manager
- Copy data between NetApp ONTAP system and NetApp Cloud Volumes ONTAP for AWS for disaster recovery
- Use data tiering to Amazon S3 for Cloud Volumes ONTAP
- Use Cloud Volumes ONTAP as persistent storage for Kubernetes containers
- Identify performance and sizing options for Cloud Volumes ONTAP

## Určeno pro

NetApp employees and partners

## Vstupní znalosti

Refer to course description

## Termíny školení

Termíny školení na vyžádání, [kontaktujte nás prosím](#)

## Dodatečné informace

Školení je možné zajistit na míru. [Kontaktujte nás pro bližší informace.](#)