



Enterprise Computing Solutions - Education Services

NABÍDKA ŠKOLENÍ

Prosím kontaktujte nás zde

Arrow ECS, a.s., 28. října 3390/111a, 702 00 Ostrava

Email: training.ecs.cz@arrow.com

Phone: +420 597 488 811



ONTAP SAN Implementation 9.8

Kód:	DÉLKA:	CENA:
NEP_OT-SANI 9.8	24 Hours (3 DENNÍ)	Kč bez DPH 74,700.00

Description

Školení je vedeno virtuálně v anglickém jazyce.

Cena školení je 2 475 GBP bez DPH - tato cena bude při fakturaci přepočtena aktuálním kurzem.

In this course, you learn the installation process for NetApp® ONTAP® 9 data management software for a SAN environment. The course provides information about block-level protocols, including FC, FCoE, NVMe, and iSCSI, on Microsoft Windows Server, Linux, and VMware ESXi host operating systems. The learning is reinforced through hands-on guided exercises.

The course materials include a workbook that serves as an on-the-job reference guide.

Cíle

- Define and describe SAN environments that use iSCSI, FC, FCoE, and NVMe protocols
- Examine FC switch fabric, LUN masking, and zoning
- Create and configure storage VMs (storage virtual machines, also known as SVMs) to use FC and iSCSI protocols
- Configure Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, and ONTAP systems for iSCSI connectivity
- Configure Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, and ONTAP systems for FC connectivity
- Create and access a LUN from a Windows Server and a Red Hat Enterprise Linux server

Určeno pro

Professionals who implement SAN solutions that use NetApp storage systems

Vstupní znalosti

- Certification as a NetApp Data Management Administrator
- Working knowledge of ONTAP 9 software and storage area networking
- Completion of the following courses:
 - ONTAP Cluster Fundamentals
 - ONTAP SAN Fundamentals
 - ONTAP Cluster Administration

Termíny školení

Termíny školení na vyžádání, [kontaktujte nás prosím](#)

Dodatečné informace

Školení je možné zajistit na míru. [Kontaktujte nás pro bližší informace.](#)